

Garant**CNMG 120408, Gatunek: HB725-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250158 HB725-1
GTIN	4062406750541
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 6 mm
Łamacz wiórów	UM1
Zastosowanie główne	UNI
tolerancja	M
liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
Materiał ostrza	HM

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB725-1
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia