

Garant**VNMG 160408, Gatunek: HB725-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251804 HB725-1
GTIN	4062406765675
Klasa artykułu	21G

Opis

VN.G 160408 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 6 mmposuw f : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	0,2 - 6 mm
Gatunek	HB725-1

Zastosowanie główne	UNI
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	UM1
posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia