

Garant**RC.T 0602, Gatunek: HB725-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260620 HB725-1
GTIN	4062406765996
Klasa artykułu	21G

Opis

RC.T 0602 HB725-1 Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

tolerancja	M
Gatunek	HB725-1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RCMT 0602
liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Materiał ostrza	HM

Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	UM1
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia