

Garant**CC.T 120408, Gatunek: HB725-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260160 HB725-1
GTIN	4062406765958
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 120408 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 250 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	UNI
Łamacz wiórów	UM1
tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB725-1

głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia