

Garant**TC.T 110204, Gatunek: HB725-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260982 HB725-1
GTIN	4062406765774
Klasa artykułu	21G

Opis

TC.T 110204 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	UM1
tolerancja	M
Zastosowanie główne	UNI
liczba wymian/ostrzy	3
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Gatunek	HB725-1
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia