

Garant**SC.T 120404, Gatunek: HB725-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260765 HB725-1
GTIN	4062406765750
Klasa artykułu	21G

Opis

SC.T 120404 HB725-1 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mm

posuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	UM1
Zastosowanie główne	UNI
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SC.T 120404
tolerancja	M

głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB725-1
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia