

Garant**SC.T 120408, Gatunek: HB725-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260766 HB725-1
GTIN	4062406765767
Klasa artykułu	21G

Opis

SC.T 120408 HB725-1 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mm

posuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	UM1
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Gatunek	HB725-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 250 m/min

posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SC.T 120408
tolerancja	M
Zastosowanie główne	UNI
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia