

**Garant****VB.T 160404, Gatunek: HB725-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261232 HB725-1
GTIN	4062406766122
Klasa artykułu	21G

### Opis

VB.T 160404 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 4 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

### Opis techniczny

posuw $f$	0,05 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 250 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 4 mm
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB725-1

tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VB.T 160404
Łamacz wiórów	UM1
Zastosowanie główne	UNI
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia