

**Garant****VB.T 160408, Gatunek: HB725-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261234 HB725-1
GTIN	4062406766139
Klasa artykułu	21G

### Opis

VB.T 160408 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 4 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

### Opis techniczny

głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 4 mm
Gatunek	HB725-1
promień naroża	0,8 mm
posuw $f$	0,05 - 0,5 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VB.T 160408
tolerancja	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Łamacz wiórów	UM1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	UNI
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia