

Garant**VB.T 110304, Gatunek: HB725-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261224 HB725-1
GTIN	4062406766115
Klasa artykułu	21G

Opis

VB.T 110304 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VB.T 110304
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Gatunek	HB725-1
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	UM1

Zastosowanie główne	UNI
tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia