



Perforatory bębnekowe, Ø otworu: 3mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	831450 3
GTIN	4021176182235
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Masywna konstrukcja ze stali zapewnia wyjątkową trwałość. Szybkie i łatwe stosowanie umożliwia efektywną pracę. Szczypce wykonują otwór o okrągłym kształcie o średnicy Ø 3 mm.

Zastosowanie:

Do znakowania etykiet testowych itp.

Materiał:

powierzchnia niklowana.

wskazówka:

Etykiety testowe zob. tom 4 sekcja Tabliczki & oznaczenia.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	S115
Głębokość szczęk	32 mm
długość	123 mm
Ø perforatora	4,5 mm
Ø perforatora	3 mm
Ø perforatora	2,5 mm
Ø perforatora	4 mm

Ø perforatora	3,5 mm
Ø perforatora	2 mm
Rodzaj produktu	Narzędzie do perforowania