

Mitutoyo**Szczelinomierze stalowe, liczba listków: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	478240 10
GTIN	4946368424163
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Idealne rozwiązanie do wielu zastosowań pomiarowych. Listki o jednakowej szerokości, składane dzięki nitowanemu przegubowi. Wymiary wyraźnie wybite na każdym listku. Listki są łatwe do wyjęcia, można je pojedynczo otwierać i blokować. Dokładność zgodna z normą zakładową.

Klasa dokładności:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 0,8 mm $\pm 0,020$.

norma: Norma zakładowa

grubość listków: 0,05 – 0,2 (co 0,05); 0,3 – 0,8 (co 0,1) mm

długość listków: 150 mm

Opis techniczny

grubość listków	0,05 – 0,2 (co 0,05); 0,3 – 0,8 (co 0,1) mm
długość listków	150 mm
liczba listków	10
norma	Norma zakładowa

materiał	Stal.
Rodzaj produktu	Szczelinomierz