

Mitutoyo**Szczelinomierze stalowe, skalibrowane, liczba listków: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

478242 10

GTIN

Klasa artykułu

44A

Opis**Wykonanie:**

Idealne rozwiązanie do wielu zastosowań pomiarowych. Listki o jednakowej szerokości, składane dzięki nitowanemu przegubowi. Wymiary wyraźnie wybite na każdym listku. Listki są łatwe do wyjęcia, można je pojedynczo otwierać i blokować. Dokładność zgodna z normą zakładową.

Klasa dokładności:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 0,8 mm $\pm 0,020$.

w dostawie::

Z certyfikatem kalibracji producenta.

norma: Norma zakładowa

grubości listków: 0,05 – 0,2 (co 0,05); 0,3 – 0,8 (co 0,1) mm

długość listków: 150 mm

Opis techniczny

grubości listków

0,05 – 0,2 (co 0,05);
0,3 – 0,8 (co 0,1) mm

długość listków

150 mm

liczba listków

10

norma	Norma zakładowa
materiał	Stal.
Rodzaj produktu	Szczelinomierz