

KERN**Wagi do zliczania, typ CIB, maksymalny zakres ważenia: 3kg**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	479541 3
GTIN	4045761214880
Klasa artykułu	47D

Opis

Wykonanie:

- **Dokładna waga do zliczania z automatyczną optymalizacją odniesienia (poprawia w sposób stopniowy średnią wartość masy części).**
- **Proces zliczania może być wspomagany sygnałem optycznym i/lub dźwiękowym.**
- **Trzy wyświetlacze do odczytu wskazania masy, masy odniesienia oraz łącznej liczby sztuk.**
- **Pamięć do sumowania ilości i masy całkowitej identycznych części.**
- **Możliwość wyboru referencyjnej ilości lub masy.**
- **Możliwość przełączania na zasilanie z sieci lub z baterii.**
- **Program kalibracyjny CAL: Do ustawiania dokładności (konieczny zewnętrzny obciążnik kalibracyjny – dostępny na zamówienie).**
- **Przełączanie wskazań ze sztuk na jednostki masy.**
- **Wyświetlacz ważenia kontrolnego: Urządzenie generuje sygnał akustyczny lub optyczny, gdy wyniki ważenia wykraczają poza wstępnie ustaloną wartość graniczną.**

w dostawie::

Adaptory sieciowe 230 V/50 Hz, akumulator, pokrowiec.

Kalibracja: K2

odczyt: 0,2 g

powtarzalność: 0,2 g

liniowość: $\pm 0,4$ g

czas narastania sygnału: 2 s

min. masa sztuki: 1 g

wymiary szalki: 315×215 mm

Opis techniczny

wysokość	120 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe	240 V
min. masa sztuki	1 g
głębokość	330 mm
masa netto	3,5 kg
szerokość	350 mm
czas narastania sygnału	2 s
wymiary szalki	315×215 mm
maks. zakres ważenia	3 kg
odczyt	0,2 g
powtarzalność	0,2 g
Numer UN	2800
liniowość	±0,4 g
Kalibracja	K2
Rodzaj produktu	Waga do zliczania

Usługi

Kalibracja DAkkSWaga maksymalny zakres ważenia 50	027710 50
Kalibracjawag maks. zakres ważenia 50 kg	027700 50
Znakowanieopis laserowy Typ	018940