

**KERN****Wagi do zliczania, typ CIB, maksymalny zakres ważenia: 30kg**

## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 479541 30     |
| GTIN             | 4045761214835 |
| Klasa artykułu   | 47D           |

## Opis

### Wykonanie:

- **Dokładna waga do zliczania z automatyczną optymalizacją odniesienia (poprawia w sposób stopniowy średnią wartość masy części).**
- **Proces zliczania może być wspomagany sygnałem optycznym i/lub dźwiękowym.**
- **Trzy wyświetlacze do odczytu wskazania masy, masy odniesienia oraz łącznej liczby sztuk.**
- **Pamięć do sumowania ilości i masy całkowitej identycznych części.**
- **Możliwość wyboru referencyjnej ilości lub masy.**
- **Możliwość przełączania na zasilanie z sieci lub z baterii.**
- **Program kalibracyjny CAL: Do ustawiania dokładności (konieczny zewnętrzny obciążnik kalibracyjny – dostępny na zamówienie).**
- **Przełączanie wskazań ze sztuk na jednostki masy.**
- **Wyświetlacz ważenia kontrolnego: Urządzenie generuje sygnał akustyczny lub optyczny, gdy wyniki ważenia wykraczają poza wstępnie ustaloną wartość graniczną.**

### w dostawie::

Adaptory sieciowe 230 V/50 Hz, akumulator, pokrowiec.

Kalibracja: K2

odczyt: 2 g

powtarzalność: 2 g

liniowość:  $\pm 4$  g

czas narastania sygnału: 2 s

min. masa sztuki: 10 g

wymiary szalki: 315×215 mm

## Opis techniczny

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Numer UN                | 2800                    |
| wymiary szalki          | 315×215 mm              |
| zasilanie energią       | Zasilanie z akumulatora |
| zasilanie energią       | Zasilanie sieciowe      |
| maks. zakres ważenia    | 30 kg                   |
| wysokość                | 120 mm                  |
| liniowość               | ±4 g                    |
| szerokość               | 350 mm                  |
| odczyt                  | 2 g                     |
| masa netto              | 3,6 kg                  |
| powtarzalność           | 2 g                     |
| głębokość               | 330 mm                  |
| czas narastania sygnału | 2 s                     |
| napięcie znamionowe     | 240 V                   |
| min. masa sztuki        | 10 g                    |
| Kalibracja              | K2                      |
| Rodzaj produktu         | Waga do zliczania       |

## Usługi

|   |           |
|---|-----------|
| Kalibracja DAkkSWaga maksymalny zakres ważenia 50 | 027710 50 |
| Kalibracja wag maks. zakres ważenia 50 kg         | 027700 50 |
| Znakowanie opis laserowy Typ                      | 018940    |