


**Garant****CC.T 060204, Gatunek: HB7315-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260052 HB7315-1
GTIN	4062406769307
Klasa artykułu	21G

### Opis

CC.T 060204 HB7315-1 Gatunek: HB7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 600 m/min

### Opis techniczny

głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Zastosowanie główne	N
Łamacz wiórów	AF
posuw $f$	0,03 - 0,1 mm/obr,

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 600 m/min
tolerancja	G
Gatunek	HB7315-1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 060204
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia