

**Garant****DC.T 11T304, Gatunek: HB7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260359 HB7315-1
GTIN	4062406769963
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DC.T 11T304 HB7315-1 Gatunek: HB7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 600 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	AF
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	N
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
tolerancja	G
Warunki skrawania	ciągły

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT 11T304
Gatunek	HB7315-1
liczba wymian/ostrzy	2
posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 600 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia