

JEPSON POWER**Piły tarczowe Drytech® Ø 203 mm, Liczba zębów: 54****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078243 54
GTIN	4260052468104
Klasa artykułu	07E

Opis**Wykonanie:**

Optymalnie nadają się do cięcia metalowych krat, blach trapezowych, profili, kanałów kablowych, rur do rolet, itd. Przy grubości 1,0 do 1,7 mm zestawy brzeszczotów LBS są wyraźnie cieńsze od typowych brzeszczotów. Dzięki temu są bardziej oszczędne, wydajne i szybsze. Energooszczędne, co tym samym zapewnia większą moc akumulatora. Maks. prędkość skrawania 4000 obr./min.

Ø otworu: 25,4 mm

Liczba zębów: 54

szerokość skrawania B: 1,7 mm

Opis techniczny

do obróbki	Stal nierdzewna
szerokość skrawania B	1,7 mm
Liczba zębów	54
Ø otworu	25,4 mm
Ø D arkusza	203 mm

Rodzaj produktu

Piły tarczowe (tarcze)