

JEPSON POWER

Piły tarczowe Drytech® Ø 203 mm, Liczba zębów: 48**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078243 48
GTIN	4260052466889
Klasa artykułu	07E

Opis**Wykonanie:**

Optymalnie nadają się do cięcia metalowych krat, blach trapezowych, profili, kanałów kablowych, rur do rolet, itd. Przy grubości 1,0 do 1,7 mm zestawy brzeszczotów LBS są wyraźnie cieńsze od typowych brzeszczotów. Dzięki temu są bardziej oszczędne, wydajne i szybsze. Energooszczędne, co tym samym zapewnia większą moc akumulatora. Maks. prędkość skrawania 3800 obr./min.

Ø otworu: 25,4 mm

Liczba zębów: 48

szerokość skrawania B: 1,2 mm

Opis techniczny

Ø D arkusza	203 mm
Liczba zębów	48
do obróbki	Steel
szerokość skrawania B	1,2 mm
Ø otworu	25,4 mm

Rodzaj produktu

Piły tarczowe (tarcze)