

Garant**VCMT 110302, Gatunek: HU7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261364 HU7315-1
GTIN	4062406770020
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 110302 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 1,5 mmposuw f : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 600 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,05 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HU7315-1
posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
tolerancja	G
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 600 m/min

powłoka	bez powłoki
Łamacz wiórów	AF
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 110302
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	N
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia