

**Garant****VC.T 160408, Gatunek: HB7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261374 HB7315-1
GTIN	4062406770082
Klasa artykułu	21G

**Opis**

VC.T 160408 HB7315-1 Gatunek: HB7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 600 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Gatunek	HB7315-1
posuw $f$	0,03 - 0,25 mm/obr,
Zastosowanie główne	N
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	AF

tolerancja	G
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 600 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160408
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia