

**Garant****VC.T 160404, Gatunek: HB7315-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261372 HB7315-1
GTIN	4062406770075
Klasa artykułu	21G

### Opis

VC.T 160404 HB7315-1 Gatunek: HB7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 600 m/min

### Opis techniczny

posuw $f$	0,03 - 0,25 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
tolerancja	G
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160404
Łamacz wiórów	AF
Gatunek	HB7315-1

głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	N
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 600 m/min
promień naroża	0,4 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia