

Garant**VC.T 110304, Gatunek: HB7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261366 HB7315-1
GTIN	4062406770068
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 110304 HB7315-1 Gatunek: HB7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 1,5 mmposuw f : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 600 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,05 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 600 m/min
Łamacz wiórów	AF
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 110304
Gatunek	HB7315-1

tolerancja	G
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	N
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia