

Garant**ZCMX 130404, Gatunek: HBZ140**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268443 HBZ140
GTIN	4062406770181
Klasa artykułu	21K

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny substrat średnioziarnisty z powłoką PVD. Numer jeden, gdy chodzi o toczenie i wiercenie.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 130404
Posuw toczenia	0,1 - 0,3 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
Posuw wiercenia	0,03 - 0,12 mm
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 190 m/min
Gatunek	HBZ140

pasuje do Ø narzędzia D_c

25 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia