

**Garant****ZCMX 130404, Gatunek: HBZ025**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	268443 HBZ025
GTIN	4062406770143
Klasa artykułu	21E

## Opis

### Wykonanie:

Uniwersalny substrat średnioziarnisty z powłoką PVD. Numer jeden, gdy chodzi o toczenie i wiercenie.

pasuje do  $\varnothing$  narzędzia  $D_c$ : 25 mm

Gatunek: HBZ025

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Posuw przy toczeniu: 0,1 - 0,3 mm

Posuw przy wierceniu: 0,03 - 0,12 mm

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 210 m/min

## Opis techniczny

Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,12 mm
Zastosowanie główne	P
Posuw przy toczeniu	0,1 - 0,3 mm
Gatunek	HBZ025
Warunki skrawania	ciągły

promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 210 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 130404
pasuje do $\varnothing$ narzędzia $D_c$	25 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia