

**Garant****Przecinak eco, neutralne, wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W:  
32/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273781 32/3
GTIN	4062406777036
Klasa artykułu	21W

**Opis****Zastosowanie:**

W połączeniu z płytkami do przecinania nr 273656 – 273749.

**Pasuje do:**

Uchwyty nr 273984 – 273994 lub 319132 – 319133 (uchwyty VDI).

**Ważne:**

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

**wskazówka:**

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

**Opis techniczny**

wysokość przecinaka h <sub>5</sub>	32 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	110 mm
długość całkowita L	150 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Klucz systemowy	tak

możliwość wcinania osiowego

nie

Rodzaj produktu

Przecinaki