

Garant**Przecinak eco, neutralne, wysokość miecza h₅ / szerokość skrawania W:
26/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273781 26/3
GTIN	4062406770327
Klasa artykułu	21W

Opis**Zastosowanie:**

W połączeniu z płytkami do przecinania nr 273656 – 273749.

Pasuje do:

Uchwyty nr 273984 – 273994 lub 319132 – 319133 (uchwyty VDI).

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

wskazówka:

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	3 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	85 mm
wysokość przecinaka h ₅	26 mm
długość całkowita L	120 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Klucz systemowy	tak

możliwość wcinania osiowego

nie

Rodzaj produktu

Przecinaki