



## Nasadka wkrętakowa do śrub Torx®, z powłoką TiN, 1/4 cala krótkie, profil Torx®: TX25



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	631833 TX25
GTIN	4000896037025
Klasa artykułu	630

### Opis

#### Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3. Z ostrzami pokrytymi powłoką TiN dla wyjątkowej przyczepności i odporności na ścieranie. Zoptymalizowana ochrona przed korozją.

#### Zastosowanie:

Optymalnie nadaje się przy długotrwałym obciążeniu, jak np. w przypadku szeregowych połączeń śrubowych.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powłoka TiN.  
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal  
Wymiary profilu A: 4,4 mm  
Ø po stronie napędu: 12 mm  
długość: 28 mm

### Opis techniczny

długość	28 mm
Wymiary profilu A	4,4 mm
Ø po stronie napędu	12 mm
profil Torx®	TX25

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	TiN
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy