

**Nitownica ręczna GBM 40-R, Typ: GBM40R****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	770270 GBM40R
GTIN	4007081092494
Klasa artykułu	74A

**Opis****Wykonanie:**

Kompaktowa konstrukcja zapewnia dobry dostęp do obrabianego elementu. Funkcja grzechotki umożliwi bardzo dobre przenoszenie siły. Szybka wymiana trzpieni gwintowanych i końcówek bez udziału narzędzi.

**w dostawie::**

Końcówki / trzpienie gwintowane M5; M6; M8 oraz M10. W stabilnej kasetce z tworzywa sztucznego.

długość całkowita: 212 mm

do nitonakrętek z wszystkich materiałów: M3 – M10

do nitonakrętek stalowych / aluminiowych: M3 – M12

masa: 1250 g

**Opis techniczny**

do nitonakrętek z wszystkich materiałów	M3 – M10
oznaczenie producenta	GBM 40-R
długość całkowita	212 mm

do nitonakrętek stalowych / aluminiowych	M3 – M12
masa	1250 g
Rodzaj produktu	Ręczne kleszcze nitownicze