

**Garant**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	786070 5
GTIN	4062406770402
Klasa artykułu	71C

## Opis

### Wykonanie:

Wiertła wyposażone w udaroodporne i twarde płytki z HM, lutowane w wysokiej temperaturze. Asymetryczny kształt rowków ulepsza odprowadzanie zwiercin.

**Wiertło udarowe i nieudarowe** z grubą płytką skrawającą z węglików spiekanych.

### Zastosowanie:

Głównie **do wiercenia otworów pod kołki rozporowe wiertarkami udarowymi** w betonie, murze, kamieniu naturalnym i syntetycznym.

Również do wierceń nieudarowych w drewnie twardym i miękkim, w tworzywach sztucznych, akrylu i ceramice.

chwyt: chwyt walcowy

długość linii śrubowej: 50 mm

długość całkowita: 85 mm

Ø chwytu: 5 mm

## Opis techniczny

długość linii śrubowej	50 mm
długość całkowita	85 mm
Ø chwytu	5 mm
Ø wiertła	5 mm
Materiał ostrza	HM
norma	ISO 5468
norma	DIN 8039
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	chwyt walcowy

Rodzaj produktu

Wiertła do kamienia