

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	786070 7
GTIN	4062406773427
Klasa artykułu	71C

Opis

Wykonanie:

Wiertła wyposażone w uduroodporne i twarde płytki z HM, lutowane w wysokiej temperaturze. Asymetryczny kształt rowków ulepsza odprowadzanie zwiercin.

Wiertło udarowe i nieudarowe z grubą płytką skrawającą z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Głównie **do wiercenia otworów pod kołki rozporowe wiertarkami udarowymi** w betonie, murze, kamieniu naturalnym i syntetycznym.

Również do wierceń nieudarowych w drewnie twardym i miękkim, w tworzywach sztucznych, akrylu i ceramice.

chwyt: chwyt walcowy

długość linii śrubowej: 60 mm

długość całkowita: 100 mm

Ø chwytu: 7 mm

Opis techniczny

Ø chwytu	7 mm
Ø wiertła	7 mm
długość linii śrubowej	60 mm
długość całkowita	100 mm
Materiał ostrza	HM
norma	ISO 5468
norma	DIN 8039
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem

chwyt

chwyt walcowy

Rodzaj produktu

Wiertła do kamienia