

**Garant****Zestaw wiertel z węglnikami spiekanymi do betonu, liczba wiertel: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	786078 7
GTIN	4062406773496
Klasa artykułu	71C

**Opis****Wykonanie:**

Wiertła wyposażone w udaroodporne i twarde płytki z HM, lutowane w wysokiej temperaturze. Asymetryczny kształt rowków ulepsza odprowadzanie zwiercin.

**Wiertło udarowe i nieudarowe** z grubą płytką skrawającą z węglików spiekanych.

**Zastosowanie:**

Głównie **do wiercenia otworów pod kołki rozporowe wiertarkami udarowymi** w betonie, murze, kamieniu naturalnym i syntetycznym.

Również do wierceń nieudarowych w drewnie twardym i miękkim, w tworzywach sztucznych, akrylu i ceramice.

**Zawartość:**

Wiertła nr. 786070: po 1 szt. wielk. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10  
chwyt: chwyt walcowy

**Opis techniczny**

liczba wiertel	7
Materiał ostrza	HM
norma	ISO 5468
norma	DIN 8039

Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	chwyt walcowy
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia