

Garant**Zestaw wiertel z węglnikami spiekanymi do betonu, liczba wiertel: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	786078 5
GTIN	4062406773489
Klasa artykułu	71C

Opis**Wykonanie:**

Wiertła wyposażone w udaroodporne i twarde płytki z HM, lutowane w wysokiej temperaturze. Asymetryczny kształt rowków ulepsza odprowadzanie zwiercin.

Wiertło udarowe i nieudarowe z grubą płytką skrawającą z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Głównie **do wiercenia otworów pod kołki rozporowe wiertarkami udarowymi** w betonie, murze, kamieniu naturalnym i syntetycznym.

Również do wierceń nieudarowych w drewnie twardym i miękkim, w tworzywach sztucznych, akrylu i ceramice.

Zawartość:

Wiertła nr. 786070: po 1 szt. rozm. 4; 5; 6; 8; 10
chwyt: chwyt walcowy

Opis techniczny

liczba wiertel	5
Materiał ostrza	HM
norma	ISO 5468

norma	DIN 8039
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	chwyt walcowy
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia