



Zestaw narzędzi montażowych, 59-elem., w plecaku na narzędzia, liczba części: 59



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 686016 59 |
| GTIN | 4062406773199 |
| Klasa artykułu | 66H |

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości torby tekstylne wyposażone w praktyczne zestawy narzędzi są stałym elementem zawodowej codzienności.

w dostawie::

Suwmiarki: 1 szt. nr 410625 wielk. 150

Miara zwijana: 1 szt. nr 462010 wielk. 5

Klucze płaskie, 2-stronne: po 1 szt. nr 610950 wielk. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19

Zestawy kluczy trzpieniowych 6-kątnych długich, z końcówką sferyczną: 1 szt. nr 627225 wielk. 9 (1,5–10 mm)

Zestaw kluczy nasadowych 1/4 cala: 1 szt. nr 630368 wielk. 6 (29-elem.)

Wkrętaki do śrub płaskich: po 1 szt. nr 660701 wielk. 3, 4, 7

Wkrętak do wkrętów z główką Phillips: po 1 szt. nr 668401 wielk. 0, 1, 2

Szczypce uniwersalne płaskie: 1 szt. nr 702995 wielk. 180

Szczypce do instalacji wodnych: 1 szt. nr 706145 wielk. 250

Szczypce płasko-okrągłe, zgięte: 1 szt. nr 713595 wielk. 200

Obcinaczki boczne: 1 szt. nr 725245 wielk. 160

MaxxCraft: 1 szt. nr 750125, wielk. 300

Klucze nastawne: 1 szt. nr 813961 wielk. 200

Nóż uniwersalny; 1 szt. nr 845039 wielk. 160

Latarki kieszonkowe diodowe (LED): 1 szt. nr 081437, rozm. BLACK

Tekstylny plecak na narzędzia: 1 szt. nr 692267 wielk. 1

wskazówka:

Narzędzie jest dostarczane luzem.

Opis techniczny

| | |
|--|--------------------------------|
| liczba części | 59 |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® |
| Rodzaj produktu | Zestawy narzędzi |

Akcesoria

| | |
|--|--------------|
| Nóż uniwersalny z rękojeścią z cynkowego odlewu ciśnieniowego 18 mm długość całkowita 160 mm | 845039 160 |
| Boczne szczypcy tnące, gładkie, z nasadkami na uchwyty Długość całkowita 160 mm | 725245 160 |
| Tekstylny plecak na narzędzia Typ 1 | 692267 1 |
| Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem szerokość ostrza b 3 mm | 660701 3 |
| Szczypcy płasko-okrągłe, odgięte, bez powłoki, z nasadkami na uchwyty długość całkowita 200 mm | 713595 200 |
| Latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z bateriami kolor BLACK | 081437 BLACK |
| Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 18X19 mm | 610950 18X19 |
| Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, niklowany Liczba wkrętaków 9 | 627225 9 |
| Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem szerokość ostrza b 7 mm | 660701 7 |

| | |
|---|--------------|
| Suwmiarkaz zaciskiem suwaka zakres pomiarowy 150 mm | 410625 150 |
| Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych29-elem. Typ 6 | 630368 6 |
| Miary zwijane długość linki 5 m | 462010 5 |
| Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem wielkość gniazda krzyżowego 1 | 668401 1 |
| Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem wielkość gniazda krzyżowego 2 | 668401 2 |
| Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 8X9 mm | 610950 8X9 |
| Szczypce do instalacji wodnych atramentowane, z nakładkami długość całkowita 250 mm | 706145 250 |
| Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 16X17 mm | 610950 16X17 |
| Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem wielkość gniazda krzyżowego 0 | 668401 0 |
| Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 10X11 mm | 610950 10X11 |
| Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 12X13 mm | 610950 12X13 |
| Szczypce uniwersalne wanadowe, gładkie, z 2- komponentowymi nasadkami Długość całkowita 180 mm | 702995 180 |
| Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem szerokość ostrza b 4 mm | 660701 4 |
| Młotki ślusarskie masa bez trzonka 300 g | 750125 300 |
| Klucz nastawny z nakładką uchwytu długość całkowita 200 mm | 813961 200 |