

Garant**Korpusy wytaczaków GARANT Master Mute z amortyzacją drgań, 15×D,
System / ø chwytu: QC/20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264898 QC/20
GTIN	4062406770204
Klasa artykułu	29E

Opis**Wykonanie:**

Chwył wzmacniany węglkami spiekany.

w dostawie::

Adapter redukujący do przyłącza płynu chłodzącego.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H + \text{ przesunięcie osi } L_3 \text{ głowicy skrawającej.}$

Komfortowe ustawienie wytaczaków za pomocą głowicy montażowej nr 265001.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

długość całkowita L: 340 mm

niepodlegający mocowaniu obszar S: 118 mm

zalecany odcinek mocowania: 80 mm

Zestaw śrub montażowych: 269026 3

Opis techniczny

Łącznik wtykowy przyłącza płynu chłodzącego	269208
System	QC
Wysokociśnieniowy przewód łączący	269207
niepodlegający mocowaniu obszar S	118 mm
zalecany odcinek mocowania	80 mm
Zestaw śrub montażowych	269026 3

długość całkowita L	340 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	15×D
Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Korpusy wytaczaków

Akcesoria

Zestaw śrub mocujących, 10 el. Typ 1	269026 1
--------------------------------------	----------