

## Garant

### Korpusy wytaczaków GARANT Master Mute z amortyzacją drgań, 15×D, System / ø chwytu: QC/25



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	264898 QC/25
GTIN	4062406773618
Klasa artykułu	29E

#### Opis

##### Wykonanie:

Chwyt wzmocniany węglkami spiekanymi.

##### w dostawie::

Adapter redukujący do przyłącza płynu chłodzącego.

##### wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H + \text{ przesunięcie osi } L_3 \text{ głowicy skrawającej.}$

Komfortowe ustawienie wytaczaków za pomocą głowicy montażowej nr 265001.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

długość całkowita L: 430 mm

przesunięcie osi korpusu H: 2,5 mm

niepodlegający mocowaniu obszar S: 145 mm

zalecany odcinek mocowania: 100 mm

Zestaw śrub montażowych: 269026 3

#### Opis techniczny

Zestaw śrub montażowych	269026 3
niepodlegający mocowaniu obszar S	145 mm
System	QC
przesunięcie osi korpusu H	2,5 mm
Łącznik wtykowy przyłącza płynu chłodzącego	269208
zalecany odcinek mocowania	100 mm

Wysokociśnieniowy przewód łączący	269207
długość całkowita L	430 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	15×D
Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Korpusy wytaczaków

---

## Aksesoria

Zestaw śrub mocujących, 10 el. Typ 1	269026 1
--------------------------------------	----------