

Garant**Korpusy wytaczaków GARANT Master Mute z amortyzacją drgań, 15×D,
System / ø chwytu: DM/60****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264938 DM/60
GTIN	4062406773656
Klasa artykułu	29E

Opis**Wykonanie:**

Chwyt wzmacniany węglkami spiekany.

w dostawie::

Adapter redukujący do przyłącza płynu chłodzącego.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H + \text{przesunięcie osi } L_3 \text{ głowicy skrawającej.}$

Komfortowe ustawienie wytaczaków za pomocą głowicy montażowej nr 265001.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

długość całkowita L: 1040 mm

przesunięcie osi korpusu H: 10 mm

niepodlegający mocowaniu obszar S: 333 mm

zalecany odcinek mocowania: 240 mm

Zestaw śrub montażowych: 269026 2

Opis techniczny

przesunięcie osi korpusu H	10 mm
Wysokociśnieniowy przewód łączący	269207
niepodlegający mocowaniu obszar S	333 mm
System	DM
zalecany odcinek mocowania	240 mm

Zestaw śrub montażowych	269026 2
Łącznik wtykowy przyłącza płynu chłodzącego	269208
długość całkowita L	1040 mm
Wewnętrzna głębokość toczenia do	15×D
Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Korpusy wytaczaków

Akcesoria

Zestaw śrub mocujących, 10 el. Typ 2	269026 2
--------------------------------------	----------