

Garant GRIDLINE

**Szuflada ESD z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 12×20G, szuflady o wysokości frontu: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972036 150
GTIN	4062406773861
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, o stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Uchwyty listwowe z aluminium. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

**Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu** zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Konieczne do wszystkich wózków montażowych lub przejezdnych stołów warsztatowych i obudów.

**Pasuje do :**

Wszystkie obudowy ESD 16G.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus szuflad i front w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035 **lakierowanie proszkowe ESD**.

właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20

wysokość użytkowa: 125 mm

szerokość użytkowa: 300 mm

głębokość użytkowa: 500 mm

Szerokość użytkowa w G: 12

Głębokość użytkowa w G: 20

**Opis techniczny**

Głębokość użytkowa w G	20
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
Szerokość użytkowa w G	12
o wysokości frontu	150 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
wysokość użytkowa	125 mm
głębokość użytkowa	500 mm
szerokość użytkowa	300 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady	tak
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	12×20G
Rodzaj produktu	Szuflada