

Garant GRIDLINE

Szuflada ESD, 12×20G, szuflady o wysokości frontu: 125 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972035 125
GTIN	4062406769796
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, o stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Uchwyty listwowe z aluminium. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Pasuje do :

Wszystkie obudowy ESD 16G.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad i front w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035 **lakierowanie proszkowe ESD.**

właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20

wysokość użytkowa: 100 mm

szerokość użytkowa: 300 mm

głębokość użytkowa: 500 mm

Szerokość użytkowa w G: 12

Głębokość użytkowa w G: 20

Opis techniczny

wysokość użytkowa	100 mm
Głębokość użytkowa w G	20
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg

Szerokość użytkowa w G	12
o wysokości frontu	125 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
głębokość użytkowa	500 mm
szerokość użytkowa	300 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady	nie
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	12×20G
Rodzaj produktu	Szuflada