



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Kozioł roboczy / stojak, Typ: 1**Dane zamówienia**

Numer katalogowy

919960 1

GTIN

Klasa artykułu

98G

Opis**Wykonanie:**

Kozioł roboczy z aluminium. Bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 700 – 1000 mm. Wymienna nakładka ścieralna z drewna świerkowego. (1000 × 60 × 25 mm). Szybkie blokowanie dzięki stożkowemu uchwytyowi na każdej rurze regulacyjnej. Usztywnienie poprzeczne na obydwu elementach. Nóżki ze śrubami regulacyjnymi do wyrównania poziomu. Stopy z zaślepkami. Dostawa w stanie całkowicie zmontowanym.

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 250 kg

zakres regulacji wysokości: 700 - 1000 mm

szerokość podstawy: 500 mm

podstawa głęb.: 780 mm

nośność: 250 kg

masa: 7 kg

Opis techniczny

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe
półki (na metalu)

250 kg

nośność

250 kg

zakres regulacji wysokości	700 - 1000 mm
szerokość podstawy	500 mm
masa	7 kg
podstawa głęb.	780 mm
materiał osłony	Drewno świerkowe
Materiał stojaka podłogowego	Aluminium
Rodzaj produktu	Koziół roboczy