

AEG

wkrętarki udarowe, Typ: BSS18MTF12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	074016 BSS18MTF12
GTIN	4058546374570
Klasa artykułu	07A

Opis

Wykonanie:

Mocna, **bezszcotkowa** akumulatorowa wkrętarka udarowa z czworokątnym uchwytem narzędziowym 1/2 cala i pierścieniem osadczym, o maksymalnym momencie obrotowym dokręcania wynoszącym 785 Nm. 4-stopniowa regulacja momentu obrotowego z funkcją AutoStop umożliwia optymalne dokręcanie i odkręcanie nakrętek kół samochodowych.

- **Oświetlenie diodowe miejsca pracy.**
- **Uchwyt z okładziną Softgrip**
- **Hak do paska**

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki, w pudełku.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zapasowe można znaleźć pod nr 073846 - 073848. Zestawy startowe akumulatora pod nr 073844.

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: AEG typ AS 18 V

oznaczenie producenta: BSS18MTF12

Napięcie akumulatorów: 18 V

maksymalny moment obrotowy: 785 Nm

maksymalna \varnothing śrub (8,8 – 12,9): M16

liczba uderzeń: 0 - 3800 min⁻¹

profil czopu lub gniazda wejściowego uchwyty narzędziowego: czworokątem zewnętrznym

Opis techniczny

profil czopu lub gniazda wejściowego uchwyty narzędziowego	czworokątem zewnętrznym
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
maksymalny moment obrotowy	785 Nm
liczba uderzeń	0 - 3800 min ⁻¹
Napięcie akumulatorów	18 V
oznaczenie producenta	BSS18MTF12
maksymalna Ø śrub (8,8 – 12,9)	M16
typowe zastosowanie	Heavy Duty
wymiary uchwyty narzędziowego	1/2 cal
masa	1,65 kg
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	AEG typ AS 18 V
Rodzaj produktu	wkrętarki udarowe