

**Dalmierz laserowy, Typ: GLM100-25C****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	465560 GLM100-25C
GTIN	4059952614298
Klasa artykułu	46T

Opis**Wykonanie:**

Dalmierz laserowy o solidnej, odpornej na uderzenia budowie, zabezpieczony przed bryzgami wody i dostępem pyłu (IP 54). Oświetlony wyświetlacz 3-wierszowy zapewnia optymalną czytelność. Klasa lasera 2 wg IEC 825-1. Precyzja na dużych odległościach. Przekazywanie wyników pomiarów przez Bluetooth do nowej aplikacji MeasureOnApp.

Norma:

Odległościomierz laserowy z solidną, odporną na uderzenia obudową, zabezpieczony przed bryzgami wody i kurzem (IP 54). Oświetlany, trzywierszowy wyświetlacz zapewnia optymalną czytelność. Klasa lasera 2 wg IEC 825-1. Gwint w statywie 1/4 cala. Wbudowany sensor pochylenia 360° podaje bezpośrednio zukosowanie obiektu przez przyłożenie obudowy i umożliwia pośredni pomiar wysokości. Opracowywanie cyfrowych rzutów poziomych, import istniejących rzutów poziomych, obróbka i eksport wyników pracy oraz łatwe wykonywanie pomiarów na placu budowy. Transfer danych przez Bluetooth®.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Z torbą ochronną i paskiem. W zestawie baterie nr 081551 LR6.

Wyp. dodatkowe:

Statyw pomiarowy nr 468558

złącze: złącze Bluetooth
stopień ochrony IP: IP 54
dokładność pomiaru: $\pm 1,5$ mm
gwint do statywu: 1/4 cal
zasięg: 100 m
dodawanie / odejmowanie: tak
pomiar minimalny / maksymalny: tak
pomiar powierzchni i objętości: tak

Opis techniczny

Liczba dołączonych baterii	2
masa	230 g
pomiar powierzchni i objętości	tak
złącze	złącze Bluetooth
zasilanie bat.	081551 LR6
czujnik pochylenia	360 stopni
szerokość	111 mm
wywołanie wyników ostatnich pomiarów	tak
dokładność pomiaru	$\pm 1,5$ mm
pomiar pośredni (z równania Pitagorasa)	tak
dodawanie / odejmowanie	tak
celownik cyfrowy	tak
oznaczenie producenta	GLM100-25C
długość	176 mm
stopień ochrony IP	IP 54
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
wysokość	77 mm
zasięg	100 m
gwint do statywu	1/4 cal
pomiar minimalny / maksymalny	tak
klasa lasera wg IEC 825-1	2
Rodzaj produktu	Dalmierz

Aksesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6

081551 LR6