



## Dalmierz laserowy, Typ: GLM150-27C



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	465560 GLM150-27C
GTIN	4059952614304
Klasa artykułu	46T

### Opis

#### Wykonanie:

Dalmierz laserowy o solidnej, odpornej na uderzenia budowie, zabezpieczony przed bryzgami wody i dostępem pyłu (IP 54). Oświetlony wyświetlacz 3-wierszowy zapewnia optymalną czytelność. Klasa lasera 2 wg IEC 825-1. Precyzja na dużych odległościach. Przekazywanie wyników pomiarów przez Bluetooth do nowej aplikacji MeasureOnApp.

Zapisywanie obrazów w pamięci wewnętrznej i przesyłanie ich przez USB na komputer.

Zintegrowany akumulator litowo-jonowy zapewnia wysoką elastyczność i jest przyjazny dla środowiska.

#### Norma:

Odległościomierz laserowy z solidną, odporną na uderzenia obudową, zabezpieczony przed bryzgami wody i kurzem (IP 54). Oświetlany, trzywierszowy wyświetlacz zapewnia optymalną czytelność. Klasa lasera 2 wg IEC 825-1. Gwint w statywie 1/4 cala. Wbudowany sensor pochylenia 360° podaje bezpośrednio zukosowanie obiektu przez przyłożenie obudowy i umożliwia pośredni pomiar wysokości. Opracowywanie cyfrowych rzutów poziomych, import istniejących rzutów poziomych, obróbka i eksport wyników pracy oraz łatwe wykonywanie pomiarów na placu budowy. Transfer danych przez Bluetooth®.

#### Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

Z torbą ochronną i paskiem. Z akumulatorem litowo-jonowym i kablem micro USB.

**Wyp. dodatkowe:**

Statyw pomiarowy nr 468558

złącze: Złącze USB

złącze: złącze Bluetooth

stopień ochrony IP: IP 54

dokładność pomiaru:  $\pm 1,5$  mm

gwint do statywu: 1/4 cal

zasięg: 150 m

dodawanie / odejmowanie: tak

pomiar minimalny / maksymalny: tak

pomiar powierzchni i objętości: tak

## Opis techniczny

Liczba dołączonych akumulatorów	1
pomiar powierzchni i objętości	tak
masa	210 g
długość	176 mm
gwint do statywu	1/4 cal
pojemność akumulatora	3,12 Ah
czujnik pochylenia	360 stopni
pomiar pośredni (z równania Pitagorasa)	tak
szerokość	111 mm
wywołanie wyników ostatnich pomiarów	tak
napięcie znamionowe	3,6 V
dokładność pomiaru	$\pm 1,5$ mm
pomiar minimalny / maksymalny	tak
wysokość	77 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
dodawanie / odejmowanie	tak
zasilanie bat.	bateria litowo-jonowa,
zasięg	150 m
oznaczenie producenta	GLM150-27C

złącze	Złącze USB
złącze	złącze Bluetooth
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
stopień ochrony IP	IP 54
celownik cyfrowy	tak
klasa lasera wg IEC 825-1	2
Rodzaj produktu	Dalmierz