



Samoniwelujący laser krzyżowy GLL, Typ: 2-15G



Dane zamówienia

Numer katalogowy	468490 2-15G
GTIN	4059952511054
Klasa artykułu	46T

Opis

Wykonanie:

Laser krzyżowy o zwartej konstrukcji z samoniwelującymi liniami laserowymi. Szybkie wyznaczanie linii poziomych i pionowych. Solidna budowa z miękką i przyczepną podstawą chroni przed obciążeniami udarowymi. Pyłoszczelna i zabezpieczona przed bryzgami wody. Jedna linia pozioma i 2 pionowe 360° pozwalają na wiele nowych zastosowań do jednoczesnego znakowania, ustawiania i poziomowania we wnętrzach. Duży zasięg działania do 120 m przy użyciu odbiornika LR 7 Professional (wyposażenie dodatkowe). **Zielone linie lasera zapewniają optymalną widoczność** również przy złym oświetleniu. Widoczność lepsza nawet o 400% w porównaniu z czerwonym promieniem lasera. **Stopień ochrony IP64**. Solidna konstrukcja z wpuszczanymi szybkami i gumowana obudowa do zastosowań w wymagających warunkach pracy. Wygodne, szybkie i niezawodne mocowanie dzięki uniwersalnemu uchwytowi LB 10 Professional z bardzo silnymi magnesami.

Funkcja:

IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

4x bateria nr 081561 LR6, uchwyt uniwersalny LB 10, laserowa tablica celownicza, torba ochronna.

stopień ochrony IP: IP 64
granica błędu: $\pm 0,3$ mm/m
klasa lasera: 2
Kolor lasera: zielone
zasięg: 15 m
zakres niwelowania: ± 4 stopni
gwint do statywu: 1/4 UNC cal

Opis techniczny

wysokość	115 mm
zasięg	15 m
gwint do statywu	1/4 UNC cal
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
oznaczenie producenta	GLL 2-15 G
Liczba dołączonych baterii	4
granica błędu	$\pm 0,3$ mm/m
zakres niwelowania	± 4 stopni
klasa lasera	2
masa	570 g
długość	126 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR6
szerokość	63 mm
Kolor lasera	zielone
stopień ochrony IP	IP 64
Rodzaj produktu	Lasery krzyżowe

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR6

081561 LR6