

**Garant****Suwmiarka cyfrowa HCT IP67 z Bluetooth i okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412783 150
GTIN	4062406773953
Klasa artykułu	41A

**Opis****Wykonanie:**

Cyfrowa suwmiarka IP 67 HCT z **Bluetooth 5.0. Łatwo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm.** Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 10 minutach system przełącza się automatycznie w tryb oszczędności i aktywuje się znowu po przesunięciu suwaka. Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają przy tym zachowane. Obudowa z 2 rodzajów materiału z **miłą w dotyku powierzchnią z powłoką Haptoprene.** Suwmiarka jest odporna na działanie wody, chłodziwa, oleju i pyłu. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Androida i iOS. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

**Funkcja:**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

**Część zamienna:**

Oprawka do baterii nr 412237 rozm. B.

**Opis techniczny**

odczyt	0,01 mm
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja HCT na Windows

Seria	HCT
wymiar głębokości	Ø 1,6
przełączalny odczyt	mm / cale
odczyt	0,0005 cal
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560
stopień ochrony IP	IP 67
długość szczęk	40 mm
wielkość międzynarodowa	CR2032
typ baterii	Baterie guzikowe
norma	ISO 13385
z głębokościomierzem	tak
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Kalibracja	A1
Liczba dołączonych baterii	1
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,02 mm
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Pokrywa do suwmiarki Typ B	412237 B
Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412236
Typ SPRING	412240 SPRING