



Samoniwelujący laser liniowo-krzyżowy LINO, Typ: L6RS



Dane zamówienia

Numer katalogowy	468486 L6RS
GTIN	7640180530640
Klasa artykułu	47C

Opis

Wykonanie:

Samoniwelujący laser wieloliniowy 3× linia 360°. Jedna pozioma i dwie pionowe linie lasera 360°. Linie lasera są cienkie, ostre i dobrze widoczne. Moc lasera ustawiana 3-stopniowo w celu zapewnienia lepszej widoczności lub wydłużenia czasu pracy. Samoniwelowanie na większych odległościach w położeniu ukośnym. Oszczędność czasu dzięki łatwemu ustawianiu punktu pionowego. Stały punkt pionowy dzięki wbudowanej podstawie. Łatwe i precyzyjne wyrównanie linii lasera pod kątem $\pm 10^\circ$. Funkcje zapisu ustawień spersonalizowanych. Pyłoszczelny i zabezpieczony przed bryzgami wody.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

3× bateria nr 081561 LR6, laserowa tablica celownicza, torba.

stopień ochrony IP: IP 54

granica błędu: $\pm 0,2$ mm/m

Kolor lasera: czerwone

zasięg: 25 m

zasięg z odbiornikiem: 70 m

Średnica z odbiornikiem: 140 m

zakres niwelowania: ± 4 stopni

Opis techniczny

wysokość	110 mm
masa	530 g
gwint do statywu	1/4 UNC cal
Liczba dołączonych baterii	3
Kolor lasera	czerwone
zasięg z odbiornikiem	70 m
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR6
zasięg	25 m
stopień ochrony IP	IP 54
szerokość	60 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
granica błędu	$\pm 0,2$ mm/m
zakres niwelowania	± 4 stopni
głębokość	100 mm
Seria	LINO
Średnica z odbiornikiem	140 m
czas pracy	25 h
Rodzaj produktu	Laser krzyżowy

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR6

081561 LR6