

**Ściernica poduszkowa (A) 4-warstwowa, Ø 30 mm, uziarnienie: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	555170 80
GTIN	4007220152706
Klasa artykułu	55G

Opis**Wykonanie:**

Narzędzie specjalne z płótnem ściernym o 4 zachodzących na siebie warstwach i centralnie umieszczonym gniazdem gwintowanym.

Zastosowanie:

Do szlifowania bocznego w trudno dostępnych miejscach, jak np. rowki, zaokrąglenia czy szczeliny. Możliwość szlifowania powierzchnią górną i dolną.

wskazówka:

Użyć trzpienia mocującego nr 555175.

oznaczenie ziarnistości: A

zalecana prędkość obrotowa: 6500 min⁻¹

Opis techniczny

porównanie ziarnistości	80
Ø tarczy	30 mm
Materiały ścierne	Korund (A)
oznaczenie ziarnistości	A

podłoże ścierniwa	Leinen
Atrybut nazwy produktu	Ø 30 mm
Maszyna napędowa	Szlifierki proste
zalecana prędkość obrotowa	6500 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Tarcze ścierne wachlarzowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadają się		
Stal < 900 N/mm ²	nadają się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się		
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się		
CuZn	nadają się		
suchy	nadają się		