



Przyrząd nastawczy UNO premium, Typ: UP



Dane zamówienia

Numer katalogowy	355020 UP
GTIN	4034221174642
Klasa artykułu	34H

Opis

Wykonanie:

- 22-calowy ekran wielodotkowy z intuicyjnym i prostym interfejsem Microvision.
- Urządzenie kalibracyjne na uchwycie podstawowym SK50.
- Różnorodne możliwości odkładania, np. uchwytów narzędziowych, adapterów i elementów obsługi jak np. mysz, klawiatura czy drukarka.
- Pojedyncze lub równoczesne szybkie przestawianie obydwu osi dzięki funkcji Release-by-Touch (X/Y).
- Regulacja precyzyjna obu osi (X/Z) za pomocą pokręteł.
- Wrzeciono z pozycjonowaniem 4×90° i 3×120° i pneumatycznym hamulcem wrzeciona do narzędzi tokarskich.
- Kamera z 32-krotnym powiększeniem.

Zastosowanie:

Do pomiarów i wstępnego ustawiania narzędzi na maszynie w dziale produkcyjnym lub w ramach przygotowania do pracy.

w dostawie::

Klawiatura, mysz, drukarka etykiet termicznych z etykietami, środek do czyszczenia ostrzy, kamera zewnętrzna do zarządzania zdjęciami, szafka dolna (jedne drzwi skrzydłowe, trzy szuflady, oprogramowanie pomiarowe we wszystkich istotnych językach, **uwzględniono uruchomienie i szkolenie (1 dzień).**

Wyp. dodatkowe:

Redukcje nr 354771; 354773; 354775; 354777 i 354779.

wskazówka:

Uwzględniono integrację z transmisją danych z przyrządu nastawczego do obrabiarki za pomocą postprocesora. Konieczne jest uprzednie sprawdzenie kompatybilności ze standardowymi procesami obróbki finalnej HAIMER. Brak objęcia Państwa maszyny tym pakietem standardowym może oznaczać dodatkowe koszty.

Uchwyty podstawowe: Wrzeciono SK50, ultraprecyzyjne

szybkie przestawianie: pneumatyczne

zakres pomiaru X: 400 mm

zakres pomiaru Z: 400 mm

Sprawdziany szczękowe X: 100 mm

szerokość podstawy: 1294 mm

Opis techniczny

masa	230 kg
Szerokość całkowita	2264 mm
Uchwyty podstawowe	Wrzeciono SK50, ultraprecyzyjne
zakres pomiaru X	400 mm
głębokość	590 mm
szerokość podstawy	1294 mm
zakres pomiaru Z	400 mm
Obciążenie wrzeciona	30 kg
szybkie przestawianie	pneumatyczne
Druga kamera w uchwycie obiektywu	nie
Sprawdziany szczękowe X	100 mm
wys. całkowita	1735 mm
Rodzaj produktu	Przyrządy nastawcze