



## Rękawice jednorazowe, zestaw 100 elementów, rozmiar rękawic: 9



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	094786 9
GTIN	4062406774561
Klasa artykułu	02H

### Opis

#### Wykonanie:

Jednorazowe rękawice nitrylowe ze strukturyzowanymi opuszkami palców. Bezpułdrowe. AQL 1,5 (EN 374-2). Pudełko dystrybucyjne na 100 sztuk.

#### Norma:

EN 374; EN 420

### Opis techniczny

Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
Właściwości rękawic	bez silikonu
Właściwości rękawic	bez lateksu
EN 374:2016	Typ B (JKPT)
Odporność na działanie środków chemicznych	JKPT
materiał	nitryl
klasa ochrony	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
materiał podłoża	Nitryl

wariant powłoki	Bez powłoki
Grubość	0,1 mm
długość	240 mm
zawartość	100
kolor	niebieskie
zakres zastosowania	precyzja
norma/zarządzenie	EN 374
AQL	1,5
zastosowanie	jednorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice jednorazowe