



Oprawki termokurczliwe Power Shrink Chuck z Safe-Lock, HSK-A 100 krótkie, Ø mocowania D1: 25mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	307940 25
GTIN	4034221158246
Klasa artykułu	34I

Opis

Wykonanie:

Oprawki termokurczliwe dla najwyższej wydajności w przypadku wysokowydajnej obróbki skrawaniem (HPC). Zoptymalizowana konstrukcja łączy wysoką sztywność i amortyzację drgań. Takie rozwiązanie chroni maszynę, wrzeciono i narzędzie.

- **Blokada wysuwu narzędzia Safe-Lock zapobiega niechcianemu wypadnięciu narzędzia.**
- **Lepsza wydajność skrawania dzięki wyższym prędkościom obrotowym, większym posuwom i większej głębokości skrawania.**
- **Skrócenie czasu obróbki.**
- **Spokojniejsza praca poprawia jakość powierzchni i chroni narzędzie, wrzeciono i maszynę.**
- **Z otworami gwintowanymi do wyważania za pomocą śrub.**
- **Z zamykanymi otworami Cool Jet.**
- **Ze śrubą do regulacji długości (zakres regulacji 10 mm).**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6 **z zaszlifowaniem Safe-Lock.**

Do wszystkich przyrządów termoskurczowych, np. indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Frezy z zaszlifowaniem Safe-Lock patrz frezy z VHM.

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przyrządy termokurczliwe nr 354210 – 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 wielk. 180.

wskazówka:

Dalsze oprawki termokurczliwe z **Safe-Lock** na zamówienie.

Otwór kanalika chłodzącego: zamykane

Ø mocowania D_1 : 25 mm

wymiar A długości wysięgu: 115 mm

Ø zewn. D: 85 mm

Ø D_2 : 44 mm

maksymalna głębokość mocowania L_E : 58 mm

Opis techniczny

Ø mocowania D_1	25 mm
Ø D_2	44 mm
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
wymiar A długości wysięgu	115 mm
Ø zewn. D	85 mm
maksymalna głębokość mocowania L_E	58 mm
adapter	HSK-A 100 krótkie
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	3 µm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HSC
Zabezpieczenie narzędzia przed wysunięciem	h6safelock
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe